

Art.-Nr.: 10.01.12.00771



Технические данные

Attribute	Value
Размеры (ДхШ)	120 x 50
Высота H	50.00 mm
Аранжировка	долгий путь
Дно габаритной всасывающей пластины	140x115 mm


VCBL-K2 120x50x50 L

Блочная присоска VCBL-K2 поставляется в собранном виде. В комплект поставки продукта входят:

- верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O — деталь из эластомера, доступная в разных размерах и с разными размерами зоны вакуумирования
- основной корпус из пластика
- нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U — деталь из эластомера.

Доступные к заказу запасные части: вакуумная накладка (верхняя), комплект быстроизнашивающихся частей, вакуумная накладка (нижняя), уплотнительная рамка, фрикционная пластина, набор запасных частей с металлическими штрипсами

Доступные аксессуары: вакуумная накладка из губчатой резины.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	145.00 mm
Длина L2	23.00 mm
Длина L	120.00 mm
Ширина B	50.00 mm
Высота H2	17.00 mm
Высота H	50.00 mm

Конструктивные данные VCBL-K2 120x50x50 L

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.00771

Блочная присоска

VCBL-K2 120x50x50 L



Art.-Nr.: 10.01.12.00771



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.600 kg
Дно габаритной всасывающей пластины	140x115 mm



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.00771



Данные для заказа запасных частей 10.01.12.00771

Тип	Номер товара
Комплект запасных частей	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.00771