



Teknik veriler

Attribute	Value
Hava tüketimi [l/dak]	48.0 l/min
Hava tüketimi	2.880 m ³ /h
Vakum debisi	2.300 m ³ /h
Uzunluk L	160.00 mm
Genişlik B	160.00 mm
Yükseklik H	30.00 mm


VC-M-SP 160x160x30

Multi-Clamp vakum plakası ayrı parçalar halinde tedarik edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Monte edilmiş contalı vakum plakası
- Elle çalıştırılan vana
- Vakum hortumu

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık profili, sürtünme eki

Mevcut aksesuarlar: bir pompa veya bir ejektör ile iki vakum plakasını çalıştırmak için aksesuar seti



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	160.00 mm
Genişlik B	160.00 mm
Yükseklik H	30.00 mm
İç çap d	6.00 mm

Tasarım verileri VC-M-SP 160x160x30

Art.-Nr.: 10.01.12.01836

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	0.875 kg

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.01836**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.01836**

Typ		Artikelnummer
Sızdırmazlık profili (metre)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Sürtünme eki	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Çoklu Taban	VC-M-B 170x165x209	10.01.12.01854

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.12.01836**

Typ		Artikelnummer
Sürtünme eki	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Sızdırmazlık profili (metre)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01836