

Multi-Clamp - Вакуумная плита
VC-M-SP 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01836



Технические данные

Attribute	Value
Потребление воздуха [л/мин]	48.0 l/min
Потребление воздуха	2.880 m³/h
Скорость вакуумирования	2.300 m³/h
Длина L	160.00 mm
Ширина B	160.00 mm
Высота H	30.00 mm


VC-M-SP 160x160x30

Вакуумная плита Multi-Clamp поставляется отдельными частями. Поставка состоит из:

- Вакуумная плита с установленным уплотнением
- Клапан с ручным приводом
- Вакуумный шланг

Доступные запасные части: Уплотнительный профиль, фрикционная вставка

Доступные аксессуары: Комплект аксессуаров для работы двух вакуумных плит с одним насосом или одним эжектором



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	160.00 mm
Ширина B	160.00 mm
Высота H	30.00 mm
Внутренний диаметр d	6.00 mm

Конструктивные данные VC-M-SP 160x160x30



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01836

Multi-Clamp - Вакуумная плита
VC-M-SP 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01836



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.875 kg



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.01836



Заказать аксессуары для данных **10.01.12.01836**

Тип		Номер товара
Профиль уплотнения (метры)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Фрикционная вставка	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Base	VC-M-B 170x165x209	10.01.12.01854



Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей **10.01.12.01836**

Тип		Номер товара
Фрикционная вставка	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Профиль уплотнения (метры)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01836