

Art.-Nr.: 10.01.12.01845




VC-M 165x165x220.5

Il sistema Multi-Clamp viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione con guarnizione
- Multi-Base con dispositivo girevole e orientabile
- Tubo flessibile per vuoto

Parti di ricambio disponibili: inserto di attrito, profilo di tenuta

Accessori disponibili: Multi-Base VC-M-B, piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SPV, pompa per vuoto Multi-Clamp VC-M-PU, interruttore a pedale FU, accessori



Dati di costruzione VC-M 165x165x220.5

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Consumo d'aria [l/min]	48,0 l/min
Consumo d'aria	2,880 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione	2,300 m <sup>3</sup> /h
Lunghezza L	165,00 mm
Larghezza B	165,00 mm
Altezza H	220,50 mm

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	165,00 mm
Larghezza B	165,00 mm
Altezza H	220,50 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.01845

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	5,762 kg

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.12.01845](http://www.schmalz.com/10.01.12.01845)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.12.01845**

Typ		Artikelnummer
Profilo di tenuta (metro)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Inserto di attrito	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione	VC-M-SP 160x160x30	10.01.12.01836
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione	VC-M-SP 200x55	10.01.12.02003
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione	VC-M-SP 210	10.01.12.02002
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione	VC-M-SP 300x100	10.01.12.02052

