

Art.-Nr.: 10.01.12.01845



VC-M 165x165x220.5

Система Multi-Clamp поставляется в сборе. Изделие состоит из:


- Вакуумная плита с уплотнением
- Multi-Base с поворотно-наклонным устройством unit
- Вакуумный шланг

Доступные запасные части: Фрикционная вставка, уплотнительный профиль

Доступные аксессуары: Multi-Base VC-M-B, Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SPV, Вакуумный насос Multi-Clamp VC-M-PU, Ножной прерыватель Аксессуары,

### Технические данные

| Attribute                   | Value      |
|-----------------------------|------------|
| Потребление воздуха [л/мин] | 48.0 l/min |
| Потребление воздуха         | 2.880 m³/h |
| Скорость вакуумирования     | 2.300 m³/h |
| Длина L                     | 165.00 mm  |
| Ширина B                    | 165.00 mm  |
| Высота H                    | 220.50 mm  |



Конструктивные данные VC-M 165x165x220.5

### Конструктивные данные

| Attribute | Value     |
|-----------|-----------|
| Длина L   | 165.00 mm |
| Ширина B  | 165.00 mm |
| Высота H  | 220.50 mm |



Art.-Nr.: 10.01.12.01845



## Технические данные

| Attribute | Value    |
|-----------|----------|
| Вес       | 5.762 kg |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.12.01845](http://www.schmalz.com/10.01.12.01845)



## Заказать аксессуары для данных 10.01.12.01845

| Тип                           |                            | Номер товара   |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Профиль уплотнения (метры)    | DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15 | 10.01.12.02056 |
| Фрикционная вставка           | REIB-INS 8.1x18 VC-M       | 10.01.12.02000 |
| Multi-Clamp - Вакуумная плита | VC-M-SP 160x160x30         | 10.01.12.01836 |
| Multi-Clamp - Вакуумная плита | VC-M-SP 200x55             | 10.01.12.02003 |
| Multi-Clamp - Вакуумная плита | VC-M-SP 210                | 10.01.12.02002 |
| Multi-Clamp - Вакуумная плита | VC-M-SP 300x100            | 10.01.12.02052 |

