



VC-M 165x165x220.5

Teknik veriler


Attribute	Value
Hava tüketimi [l/dak]	48.0 l/min
Hava tüketimi	2.880 m ³ /h
Vakum debisi	2.300 m ³ /h
Uzunluk L	165.00 mm
Genişlik B	165.00 mm
Yükseklik H	220.50 mm

Multi-Clamp sistemi monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Sızdırmazlığı olan vakum plakası
- Döner ve döndürülebilir üniteli Multi-Base
- Vakum hortumu

Mevcut yedek parçalar: sürtünme parçası, sızdırmazlık profili

Mevcut aksesuarlar: Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp vakum plakası VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp vakum plakası VC-M-SPV, Multi-Clamp vakum pompası VC-M-PU, ayakla çalıştırılan kesici FU, aksesuarlar



Tasarım verileri VC-M 165x165x220.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	165.00 mm
Genişlik B	165.00 mm
Yükseklik H	220.50 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.01845

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	5.762 kg

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.01845**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.01845**

Typ		Artikelnummer
Sızdırmazlık profili (metre)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Sürtünme eki	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SP 160x160x30	10.01.12.01836
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SP 200x55	10.01.12.02003
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SP 210	10.01.12.02002
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SP 300x100	10.01.12.02052

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01845