

Art.-Nr.: 10.01.12.01845




VC-M 165x165x220.5

Le système Multi-Clamp est livré monté. Le produit se compose de :

- Semelle avec joint d'étanchéité
- Multi-Base avec dispositif de basculement et de pivotement
- Tuyau d'aspiration

Pièces de rechange disponibles : insert de friction, profilé d'étanchéité

Accessoires disponibles : Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp semelle VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp semelle VC-M-SPV, Multi-Clamp pompe à vide VC-M-PU, interrupteur au pied FU, accessoires



Données de construction VC-M 165x165x220.5

Données techniques

Attribut	Valeur
Consommation d'air [l/min]	48,0 l/min
Consommation d'air	2,880 m ³ /h
Capacité d'aspiration	2,300 m ³ /h
Longueur L	165,00 mm
Largeur B	165,00 mm
Hauteur H	220,50 mm

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	165,00 mm
Largeur B	165,00 mm
Hauteur H	220,50 mm



Multi-Clamp VC-M 165x165x220.5



Art.-Nr.: 10.01.12.01845



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	5,762 kg



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.01845



Données de commande des accessoires 10.01.12.01845

Typ		Artikelnummer
Profil d'étanchéité (mètre)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Insert de friction	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SP 160x160x30	10.01.12.01836
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SP 200x55	10.01.12.02003
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SP 210	10.01.12.02002
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SP 300x100	10.01.12.02052



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01845