

Art.-Nr.: 10.01.12.01852

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration	3,000 m ³ /h
Longueur L	265,00 mm
Largeur B	170,00 mm
Hauteur H	220,50 mm


VC-M-V 265x170x220.5

Le système Multi-Clamp est livré monté. Le produit se compose de :

- Semelle avec joint d'étanchéité
- Multi-Base avec dispositif de basculement et de pivotement
- Tuyau d'aspiration

Pièces de rechange disponibles : insert de friction, profilé d'étanchéité

Accessoires disponibles : Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp semelle VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp semelle VC-M-SPV, Multi-Clamp pompe à vide VC-M-PU, interrupteur au pied FU, accessoires

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	265,00 mm
Largeur B	170,00 mm
Hauteur H	220,50 mm

Données de construction VC-M-V 265x170x220.5


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01852

1

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5



Art.-Nr.: 10.01.12.01852



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	5,450 kg



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.01852



Données de commande des accessoires 10.01.12.01852

Typ		Artikelnummer
Profil d'étanchéité (mètre)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Insert de friction	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Base	VC-M-BV 265x170x209	10.01.12.02050
Multi-Clamp - Pompe à vide	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
Multi-Clamp - Pompe à vide	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SPV 160x160x30	10.01.12.01853
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SPV 200x55	10.01.12.02009
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SPV 210	10.01.12.02008
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SPV 300x100	10.01.12.02053
Accessoires	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01852