

Art.-Nr.: 10.01.12.01852

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione	3,000 m <sup>3</sup> /h
Lunghezza L	265,00 mm
Larghezza B	170,00 mm
Altezza H	220,50 mm


VC-M-V 265x170x220.5

Il sistema Multi-Clamp viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione con guarnizione
- Multi-Base con dispositivo girevole e orientabile
- Tubo flessibile per vuoto

Parti di ricambio disponibili: inserto di attrito, profilo di tenuta

Accessori disponibili: Multi-Base VC-M-B, piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SPV, pompa per vuoto Multi-Clamp VC-M-PU, interruttore a pedale FU, accessori

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	265,00 mm
Larghezza B	170,00 mm
Altezza H	220,50 mm

Dati di costruzione VC-M-V 265x170x220.5



Art.-Nr.: 10.01.12.01852

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	5,450 kg

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.12.01852](http://www.schmalz.com/10.01.12.01852)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.12.01852**

Typ		Artikelnummer
Profilo di tenuta (metro)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Inserto di attrito	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Base	VC-M-BV 265x170x209	10.01.12.02050
Multi-Clamp - Pompa a vuoto	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
Multi-Clamp - Pompa a vuoto	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione	VC-M-SPV 160x160x30	10.01.12.01853
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione	VC-M-SPV 200x55	10.01.12.02009
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione	VC-M-SPV 210	10.01.12.02008
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione	VC-M-SPV 300x100	10.01.12.02053
Accessori	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054

