

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vakum debisi	3.000 m ³ /h
Uzunluk L	265.00 mm
Geniřlik B	170.00 mm
Yükseklik H	220.50 mm

VC-M-V 265x170x220.5

Multi-Clamp sistemi monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:


- Sızdırmazlığı olan vakum plakası
- Döner ve döndürülebilir üniteli Multi-Base
- Vakum hortumu

Mevcut yedek parçalar: sürtünme parçası, sızdırmazlık profili

Mevcut aksesuarlar: Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp vakum plakası VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp vakum plakası VC-M-SPV, Multi-Clamp vakum pompası VC-M-PU, ayakla çalıştırılan kesici FU, aksesuarlar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	265.00 mm
Geniřlik B	170.00 mm
Yükseklik H	220.50 mm



Tasarım verileri VC-M-V 265x170x220.5



Art.-Nr.: 10.01.12.01852

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	5.450 kg

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.01852**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.01852**

Typ		Artikelnummer
Sızdırmazlık profili (metre)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Sürtünme eki	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Çoklu Taban	VC-M-BV 265x170x209	10.01.12.02050
Multi-Clamp Vakum pompası	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
Multi-Clamp Vakum pompası	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SPV 160x160x30	10.01.12.01853
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SPV 200x55	10.01.12.02009
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SPV 210	10.01.12.02008
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SPV 300x100	10.01.12.02053
Aksesuarlar	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054

