

Art.-Nr.: 10.01.12.01853



Teknik veriler

Attribute	Value
Vakum debisi	3.000 m ³ /h
Uzunluk L	160.00 mm
Geniřlik B	160.00 mm
Yükseklik H	30.00 mm


VC-M-SPV 160x160x30

Multi-Clamp vakum plakası ayrı parçalar halinde tedarik edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Monte edilmiş contalı vakum plakası
- Elle çalıştırılan vana
- Vakum hortumu

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık profili, sürtünme eki

Mevcut aksesuarlar: bir pompa veya bir ejektör ile iki vakum plakasını çalıştırmak için aksesuar seti



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	160.00 mm
Geniřlik B	160.00 mm
Yükseklik H	30.00 mm
İç çap d	6.00 mm

Tasarım verileri VC-M-SPV 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01853

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	0.896 kg

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.01853**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.01853**

Typ		Artikelnummer
Sızdırmazlık profili (metre)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Ayakla çalıştırılan kesici	FU 5 3/2 -	10.01.12.02055
Sürtünme eki	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Çoklu Taban	VC-M-BV 265x170x209	10.01.12.02050
Multi-Clamp Vakum pompası	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
Multi-Clamp Vakum pompası	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
Aksesuarlar	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.12.01853**

Typ		Artikelnummer
Sürtünme eki	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Sızdırmazlık profili (metre)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01853