

Multi-Clamp - Вакуумная плита
VC-M-SPV 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01853



Технические данные

Attribute	Value
Скорость вакуумирования	3.000 m ³ /h
Длина L	160.00 mm
Ширина B	160.00 mm
Высота H	30.00 mm


VC-M-SPV 160x160x30

Вакуумная плита Multi-Clamp поставляется отдельными частями. Поставка состоит из:

- Вакуумная плита с установленным уплотнением
- Клапан с ручным приводом
- Вакуумный шланг

Доступные запасные части: Уплотнительный профиль, фрикционная вставка

Доступные аксессуары: Комплект аксессуаров для работы двух вакуумных плит с одним насосом или одним эжектором



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	160.00 mm
Ширина B	160.00 mm
Высота H	30.00 mm
Внутренний диаметр d	6.00 mm

Конструктивные данные VC-M-SPV 160x160x30



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01853

Multi-Clamp - Вакуумная плита
VC-M-SPV 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01853



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.896 kg



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.01853



Заказать аксессуары для данных **10.01.12.01853**

Тип		Номер товара
Профиль уплотнения (метры)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Ножной прерыватель	FU 5 3/2 -	10.01.12.02055
Фрикционная вставка	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Base	VC-M-BV 265x170x209	10.01.12.02050
Вакуумный насос Multi-Clamp	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
Вакуумный насос Multi-Clamp	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
Аксессуары	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054



Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей **10.01.12.01853**

Тип		Номер товара
Фрикционная вставка	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Профиль уплотнения (метры)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01853