

Multi-Clamp - Piastra di aspirazione
VC-M-SPV 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01853



Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione	3,000 m ³ /h
Lunghezza L	160,00 mm
Larghezza B	160,00 mm
Altezza H	30,00 mm


VC-M-SPV 160x160x30

La piastra di aspirazione Multi-Clamp viene fornita in pezzi singoli. Il kit é composto da:

- Piastra di aspirazione con guarnizione montata
- Valvola ad azionamento manuale
- Tubo flessibile per vuoto

Parti di ricambio disponibili: profilo di tenuta, inserto di attrito

Accessori disponibili: set di accessori per azionare due piastre di aspirazione con una pompa o un eiettore



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	160,00 mm
Larghezza B	160,00 mm
Altezza H	30,00 mm
Diametro interno d	6,00 mm

Dati di costruzione VC-M-SPV 160x160x30



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01853

Multi-Clamp - Piastra di aspirazione VC-M-SPV 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01853



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,896 kg



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.01853



Ordinare gli accessori dati 10.01.12.01853

Typ		Artikelnummer
Profilo di tenuta (metro)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Interruttore di fondo	FU 5 3/2 -	10.01.12.02055
Insero di attrito	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Base	VC-M-BV 265x170x209	10.01.12.02050
Multi-Clamp - Pompa a vuoto	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
Multi-Clamp - Pompa a vuoto	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
Accessori	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.01853

Typ		Artikelnummer
Insero di attrito	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Profilo di tenuta (metro)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01853