

Art.-Nr.: 10.01.12.02003



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Consumo d'aria [l/min]	48,0 l/min
Consumo d'aria	2,880 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione	2,300 m <sup>3</sup> /h
Lunghezza L	200,00 mm
Larghezza B	55,00 mm

VC-M-SP 200x55

Il sistema Multi-Clamp viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione con guarnizione
- Multi-Base con dispositivo girevole e orientabile
- Tubo flessibile per vuoto

Parti di ricambio disponibili: inserto di attrito, profilo di tenuta

Accessori disponibili: Multi-Base VC-M-B, piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SPV, pompa per vuoto Multi-Clamp VC-M-PU, interruttore a pedale FU, accessori

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	200,00 mm
Larghezza B	55,00 mm

Dati di costruzione VC-M-SP 200x55



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,826 kg



Multi-Clamp - Piastra di aspirazione

## VC-M-SP 200x55



Art.-Nr.: 10.01.12.02003



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.12.02003](http://www.schmalz.com/10.01.12.02003)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02003](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02003)