


Art.-Nr.: 10.01.12.02003

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Consumo de aire [l/min]	48,0 l/min
Consumo de aire	2,880 m³/h
Capacidad de aspiración	2,300 m³/h
Longitud L	200,00 mm
Anchura B	55,00 mm

VC-M-SP 200x55

El sistema Multi-Clamp se suministra montado. El producto consiste en:

- Placa de ventosa con junta
- Multi-Base con dispositivo de giro y basculación
- Tubo de vacío

Repuestos disponibles: isla de fricción, perfil hermetizante

Accesorios disponibles: Multi-Base VC-M-B, placa de ventosa Multi-Clamp VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, placa de ventosa Multi-Clamp VC-M-SPV, bomba de vacío de Multi-Clamp VC-M-PU, interruptor de pie FU, accesorios

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	200,00 mm
Anchura B	55,00 mm

Datos de diseño VC-M-SP 200x55

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	0,826 kg


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02003

Multi-Clamp - Placa ventosa

VC-M-SP 200x55



Art.-Nr.: 10.01.12.02003



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.02003



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02003