

Multi-Clamp Vakum pompası
VC-M-PU 4 230V-AC



Art.-Nr.: 10.01.12.02040



Teknik veriler


Attribute	Value
Nominal boyut	5.00 mm
Maks. vakum	-850 mbar
Gerilim 50 Hz	230V-AC
Mevcut tip	1 fazlı AC 230 V

VC-M-PU 4 230V-AC

Multi-Clamp vakum pompası monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Kuru çalışan vakum pompası
- Entegre kablo tamburlu ve vakum manometreli muhafaza

Mevcut aksesuarlar: ayak kesici, iki VC-M-V'nin bir pompa ile çalıştırılması için aksesuar seti



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	269.00 mm
Uzunluk L	254.00 mm
Genişlik B1	160.00 mm
Genişlik B	134.00 mm
Yükseklik H	235.00 mm
Diş G2	G1/4"-M

Tasarım verileri VC-M-PU 4 230V-AC



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02040

Multi-Clamp Vakum pompası
VC-M-PU 4 230V-AC



Art.-Nr.: 10.01.12.02040



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	8.500 kg



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.02040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02040