

Multi-Clamp - Pompa a vuoto
VC-M-PU 4 230V-AC



Art.-Nr.: 10.01.12.02040



Dati tecnici


Attributo	Valore
Diametro nominale	5,00 mm
Vuoto max.	-850 mbar
Tensione 50 Hz	230V-AC
Tipo attuale	corrente alternata 230 V

VC-M-PU 4 230V-AC

La pompa per vuoto Multi-Clamp viene consegnata assemblata. Il prodotto è costituito da:

- Pompa per vuoto a secco
- Alloggiamento con tamburo portacavi integrato e manometro a vuoto

Accessori disponibili: interruttore a pedale, set di accessori per il funzionamento di due VC-M-V con una pompa



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	269,00 mm
Lunghezza L	254,00 mm
Larghezza B1	160,00 mm
Larghezza B	134,00 mm
Altezza H	235,00 mm
Filettatura G2	G1/4"-AG

Dati di costruzione VC-M-PU 4 230V-AC



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02040

1

Multi-Clamp - Pompa a vuoto
VC-M-PU 4 230V-AC



Art.-Nr.: 10.01.12.02040



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	8,500 kg



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.02040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02040