

Art.-Nr.: 10.01.12.02050



Datos técnicos

Atributo	Valor
Longitud L	265,00 mm
Anchura B	170,00 mm
Altura H	209,00 mm

VC-M-BV 265x170x209

El sistema Multi-Clamp se suministra montado. El producto consiste en:

- Placa de ventosa con junta
- Multi-Base con dispositivo de giro y basculación
- Tubo de vacío

Repuestos disponibles: isla de fricción, perfil hermetizante

Accesorios disponibles: Multi-Base VC-M-B, placa de ventosa Multi-Clamp VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, placa de ventosa Multi-Clamp VC-M-SPV, bomba de vacío de Multi-Clamp VC-M-PU, interruptor de pie FU, accesorios

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	265,00 mm
Anchura B	170,00 mm
Altura H	209,00 mm

Datos de diseño VC-M-BV 265x170x209



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	7,340 kg


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02050

Art.-Nr.: 10.01.12.02050

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.02050

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.02050**

Typ		Artikelnummer
Perfil hermetizante (metro)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Interruptor de pie	FU 5 3/2 -	10.01.12.02055
Isla de fricción	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Clamp - Bomba de vacío	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
Multi-Clamp - Bomba de vacío	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
Multi-Clamp - Placa ventosa	VC-M-SPV 160x160x30	10.01.12.01853
Multi-Clamp - Placa ventosa	VC-M-SPV 200x55	10.01.12.02009
Multi-Clamp - Placa ventosa	VC-M-SPV 210	10.01.12.02008
Multi-Clamp - Placa ventosa	VC-M-SPV 300x100	10.01.12.02053
Accesorios	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054

