

Art.-Nr.: 10.01.12.02050

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Longueur L	265,00 mm
Largeur B	170,00 mm
Hauteur H	209,00 mm

VC-M-BV 265x170x209

Le système Multi-Clamp est livré monté. Le produit se compose de :

- Semelle avec joint d'étanchéité
- Multi-Base avec dispositif de basculement et de pivotement
- Tuyau d'aspiration

Pièces de rechange disponibles : insert de friction, profilé d'étanchéité

Accessoires disponibles : Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp semelle VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp semelle VC-M-SPV, Multi-Clamp pompe à vide VC-M-PU, interrupteur au pied FU, accessoires

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	265,00 mm
Largeur B	170,00 mm
Hauteur H	209,00 mm

Données de construction VC-M-BV 265x170x209

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	7,340 kg



Art.-Nr.: 10.01.12.02050

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.02050**Données de commande des accessoires 10.01.12.02050**

Typ		Artikelnummer
Profil d'étanchéité (mètre)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Rupteur à pédale	FU 5 3/2 -	10.01.12.02055
Insert de friction	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Clamp - Pompe à vide	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
Multi-Clamp - Pompe à vide	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SPV 160x160x30	10.01.12.01853
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SPV 200x55	10.01.12.02009
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SPV 210	10.01.12.02008
Multi-Clamp - Semelle	VC-M-SPV 300x100	10.01.12.02053
Accessoires	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054

