

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Uzunluk L	265.00 mm
Genişlik B	170.00 mm
Yükseklik H	209.00 mm

VC-M-BV 265x170x209

Multi-Clamp sistemi monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Sızdırmazlığı olan vakum plakası
- Döner ve döndürülebilir üniteli Multi-Base
- Vakum hortumu

Mevcut yedek parçalar: sürtünme parçası, sızdırmazlık profili

Mevcut aksesuarlar: Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp vakum plakası VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp vakum plakası VC-M-SPV, Multi-Clamp vakum pompası VC-M-PU, ayakla çalıştırılan kesici FU, aksesuarlar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	265.00 mm
Genişlik B	170.00 mm
Yükseklik H	209.00 mm

Tasarım verileri VC-M-BV 265x170x209

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	7.340 kg



Art.-Nr.: 10.01.12.02050

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.02050**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.02050**

Typ		Artikelnummer
Sızdırmazlık profili (metre)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Ayakla çalıştırılan kesici	FU 5 3/2 -	10.01.12.02055
Sürtünme eki	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Clamp Vakum pompası	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
Multi-Clamp Vakum pompası	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SPV 160x160x30	10.01.12.01853
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SPV 200x55	10.01.12.02009
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SPV 210	10.01.12.02008
Multi-Clamp - Vakum plakası	VC-M-SPV 300x100	10.01.12.02053
Aksesuarlar	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054

