


Art.-Nr.: 10.01.12.02052



Données techniques

Attribut	Valeur
Consommation d'air [l/min]	48,0 l/min
Consommation d'air	2,880 m³/h
Capacité d'aspiration	2,300 m³/h
Longueur L	300,00 mm
Largeur B	100,00 mm

VC-M-SP 300x100

Le système Multi-Clamp est livré monté. Le produit se compose de :

- Semelle avec joint d'étanchéité
- Multi-Base avec dispositif de basculement et de pivotement
- Tuyau d'aspiration

Pièces de rechange disponibles : insert de friction, profilé d'étanchéité

Accessoires disponibles : semelle VC-M-SP et VC-M-SPV en différentes dimensions avec raccord rapide pour utilisation directe sur Multi-Base VC-M, pompe à vide VC-M-PU, tuyau d'aspiration

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	300,00 mm
Largeur B	100,00 mm

Données de construction VC-M-SP 300x100



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	1,890 kg


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02052

1

Multi-Clamp - Semelle

VC-M-SP 300x100



Art.-Nr.: 10.01.12.02052



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.02052



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02052