

Art.-Nr.: 10.01.12.02052

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Consumo d'aria [l/min]	48,0 l/min
Consumo d'aria	2,880 m ³ /h
Capacità di aspirazione	2,300 m ³ /h
Lunghezza L	300,00 mm
Larghezza B	100,00 mm

VC-M-SP 300x100

Il sistema Multi-Clamp viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione con guarnizione
- Multi-Base con dispositivo girevole e orientabile
- Tubo per vuoto

Parti di ricambio disponibili: inserto di attrito, profilo di tenuta

Accessori disponibili: piastra di aspirazione VC-M-SP e VC-M-SPV in diverse dimensioni con aggancio rapido per l'uso diretto sul Multi-Base VC-M, pompa per vuoto VC-M-PU, tubo per vuoto

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	300,00 mm
Larghezza B	100,00 mm

Dati di costruzione VC-M-SP 300x100

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	1,890 kg



Multi-Clamp - Piastra di aspirazione

VC-M-SP 300x100



Art.-Nr.: 10.01.12.02052



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.02052



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02052