


Art.-Nr.: 10.01.12.02052

**Технические данные**

Attribute	Value
Потребление воздуха [л/мин]	48.0 l/min
Потребление воздуха	2.880 m³/h
Скорость вакуумирования	2.300 m³/h
Длина L	300.00 mm
Ширина B	100.00 mm

VC-M-SP 300x100

Система Multi-Clamp поставляется в смонтированном виде. В комплект поставки продукта входят:

- всасывающая накладка с уплотнением
- основание Multi-Clamp с поворотным-опрокидывающим устройством
- вакуумный шланг

Доступные запасные части: фрикционные контакты, уплотнительный профиль

Доступные принадлежности: всасывающие накладки VC-M-SP и VC-M-SPV различных размеров для непосредственного применения на Multi-Base VC-M, вакуумный насос VC-M-PU, вакуумный шланг

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	300.00 mm
Ширина B	100.00 mm

Конструктивные данные VC-M-SP 300x100

**Технические данные**

Attribute	Value
Вес	1.890 kg



Multi-Clamp - Вакуумная плита

VC-M-SP 300x100



Art.-Nr.: 10.01.12.02052



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.02052



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02052