

Art.-Nr.: 10.01.12.02319

**Технические данные**

Attribute	Value
Размеры (ДxШ)	120 x 50
Длина L	120.00 mm
Ширина B	50.00 mm
Высота H	32.70 mm
Функция блочной присоски	сенсорный клапан


VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Блочная присоска VCBL-S1 поставляется в смонтированном виде. В комплект поставки продукта входят:

- верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O — деталь из эластомера, предлагаемая в разных размерах и с разными размерами зоны вакуумирования
- главный корпус из пластика
- нижняя уплотнительная рамка

Доступные запасные части: верхняя вакуумная накладка, уплотнительная рамка, сенсорный клапан TV, комплект быстроизнашивающихся частей

Доступные аксессуары: вакуумная накладка из губчатой резины

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Длина L1	120.00 mm
Длина L2	72.50 mm
Длина L	120.00 mm
Ширина B1	120.00 mm
Ширина B	50.00 mm
Высота H2	20.00 mm
Высота H	32.70 mm

Конструктивные данные VCBL-S1 120x50x32.7 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.02319



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.313 kg



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.02319Данные для заказа запасных частей **10.01.12.02319**

Тип		Номер товара
Комплект изнашиваемых деталей	VST VCBL-S DI-RA	10.01.12.03573
Сенсорный клапан	TV D9 4.3	10.01.12.02514

Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей **10.01.12.02319**

Тип		Номер товара
Уплотнительная рамка (низ)	VCDR 115.5x43x5 VCBL-S	10.01.12.03569
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
Сенсорный клапан	TV D9 4.3	10.01.12.02514

