

Art.-Nr.: 10.01.12.02670

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Dimensión (LxAn)	160 x 160
Anchura de ranura recomendada x profundidad de ranura [mm]	6,5/7,5
Longitud L	160,00 mm
Anchura B	160,00 mm
Altura H	45,00 mm
Función adicional ventosa de bloque	Válvula palpadora
Rejilla	30/50

VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

La ventosa de bloque VCBL-R se suministra montada. El producto consiste en:

- Marco obturador superior tipo VCDR
- Cuerpo base de plástico
- Marco obturador inferior

Repuestos disponibles: válvula palpadora, ángulo de bloqueo y tornillos, juntas y forros de fricción

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	160,00 mm
Anchura B	160,00 mm
Altura H	45,00 mm

Datos de diseño VCBL-R 160x160x45 30/50 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.02670

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	0,861 kg
Rejilla	30/50

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.02670

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.02670**

Typ		Artikelnummer
Válvula palpadora	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Juego de piezas de repuesto	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691
Juego de piezas de repuesto	ERS VCBL-R	10.01.12.02693
Marco obturador	ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352
Junta anular (pegado)	DR 188/180x6 MOS NK-20	10.01.12.02901

