

Art.-Nr.: 10.01.12.02670



Технические данные


Attribute	Value
Размеры (ДхШ)	160 x 160
Рекомендуемая ширина паза x глубина паза [мм]	6,5/7,5
Длина L	160.00 mm
Ширина В	160.00 mm
Высота Н	45.00 mm
Функция блочной присоски	сенсорный клапан
Сетка	30/50

VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

Блочная присоска VCBL-R поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя уплотнительная рамка типа VCDR
- Главный корпус из пластика
- Нижняя уплотнительная рамка

Доступные запасные части: Сенсорный клапан, стопорный угол и винты, прокладки и фрикционные накладки



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	160.00 mm
Ширина В	160.00 mm
Высота Н	45.00 mm

Конструктивные данные VCBL-R 160x160x45 30/50 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.02670



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.861 kg
Сетка	30/50



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.02670Данные для заказа запасных частей **10.01.12.02670**

Тип		Номер товара
Сенсорный клапан	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Комплект запасных частей	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691
Комплект запасных частей	ERS VCBL-R	10.01.12.02693
Уплотнительная рамка	ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352
Уплотнительное кольцо (приклеенное)	DR 188/180x6 MOS NK-20	10.01.12.02901

