

Art.-Nr.: 10.01.12.02676



Dati tecnici


Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	160 x 96
Larghezza della scanalatura raccomandata x profondità della scanalatura [mm]	6,5/7,5
Lunghezza L	160,00 mm
Larghezza B	80,00 mm
Altezza H	25,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi
Griglia	30/50

VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

Il blocco di aspirazione VCBL-R viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Bordo di tenuta superiore tipo VCDR
- Corpo base in plastica
- Bordo di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: tastatore, angolo di bloccaggio e viti, guarnizioni e superfici di attrito



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	160,00 mm
Lunghezza L	160,00 mm
Larghezza B	80,00 mm
Altezza H2	12,00 mm
Altezza H	25,00 mm

Dati di costruzione VCBL-R 160x96x25 30/50 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.02676



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,475 kg
Griglia	30/50



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.02676



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.02676

Typ		Artikelnummer
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-R	10.01.12.02693
Anello di tenuta (incollato)	DR 141/149x6 MOS NK-20	10.01.12.02902

