


DR 141/149x6 MOS NK-20

Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Material de junta	Caucho natural NK
Tipo de material	Espuma de caucho
Longitud L	6,00 mm
Anchura B	4,00 mm
Altura H	6,00 mm
Diámetro exterior D	141,00 mm
Diámetro interior d	149,00 mm



Datos de diseño DR 141/149x6 MOS NK-20

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	6,00 mm
Anchura B	4,00 mm
Altura H	6,00 mm



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.02902

