

Art.-Nr.: 10.01.12.02929



VCBL-K1 130x30x125 D-360

Технические данные


Attribute	Value
Размеры (ДxШ)	130 x 30
Высота H	125.00 mm

Блочная присоска VCBL-K1 поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O – эластомерная часть, доступна в различных вариантах размеров и зон вакуумирования
- Пластиковый корпус
- Нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U – эластомерная часть

Доступные запасные части: вакуумная накладка (верхняя), комплект сменных деталей, вакуумная накладка (нижняя), уплотнительная рамка, фрикционная накладка, металлические полосы, направляющая планка для вакуумного блока

Доступные аксессуары: Вакуумная накладка (верхняя) из губчатой резины



Конструктивные данные VCBL-K1 130x30x125 D-360

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	130.00 mm
Ширина B	30.00 mm
Высота H	125.00 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.02929



Технические данные

Attribute	Value
Дно габаритной всасывающей пластины	140x115 mm



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.02929



Данные для заказа запасных частей 10.01.12.02929

Тип		Номер товара
Уплотнительная рамка	VCDR 130x30x9	10.01.12.00804
Фрикционная пластина	REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE	10.01.12.00805
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.00228
Комплект запасных частей	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

