

Art.-Nr.: 10.01.12.03766

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Altura H para	30,00 mm
	Sistema de vacío de 1 circuito


VCBL-G-K1 140x115x30

La ventosa de bloque VCBL-G-K1 se suministra montada. El producto consiste en:

- Placa de ventosa superior tipo VCSP-O con dimensiones 140x115 mm o 120x50 mm
- Cuerpo base de plástico
- Placa de fricción inferior
- Racor instantáneo tipo STV

Repuestos disponibles: Racor instantáneo tipo STV, placa de ventosa superior VCSP-O, válvula palpadora

Accesorios disponibles: Ventosas de bloque VCBL-B

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	133,00 mm
Longitud L	140,00 mm
Anchura B1	107,00 mm
Anchura B	114,00 mm
Altura H	30,00 mm
Diámetro interior d	6,00 mm

Datos de diseño VCBL-G-K1 140x115x30


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03766](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03766)

1

Ventosa de bloque  
**VCBL-G-K1 140x115x30**



Art.-Nr.: 10.01.12.03766



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.12.03766](http://www.schmalz.com/10.01.12.03766)



**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.03766**

Typ		Artikelnummer
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Válvula palpadora	TV D9 4.3	10.01.12.02514



**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.12.03766**

Typ		Artikelnummer
Placa de ventosa (superior)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
Placa de ventosa (inferior)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.00228



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03766](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03766)