


Art.-Nr.: 10.01.12.03766

**Технические данные**

Attribute	Value
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4.0 mm
Высота H для	30.00 mm
	1-контурная вакуумная система


VCBL-G-K1 140x115x30

Блочная присоска VCBL-G-K1 поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- верхняя всасывающая накладка типа VCSP-O с размерами 140 x 115 мм или 120 x 50 мм
- базовый корпус из полимера
- нижняя фрикционная накладка
- вставное резьбовое соединение типа STV

Доступные запасные части: вставные резьбовые соединения типа STV, верхняя всасывающая накладка VCSP-O, контактный клапан

Доступные принадлежности: блочный присос VCBL-B

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Длина L1	133.00 mm
Длина L	140.00 mm
Ширина B1	107.00 mm
Ширина B	114.00 mm
Высота H	30.00 mm
Внутренний диаметр d	6.00 mm

Конструктивные данные VCBL-G-K1 140x115x30


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03766

Блочная присоска

VCBL-G-K1 140x115x30



Art.-Nr.: 10.01.12.03766



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.03766



Данные для заказа запасных частей 10.01.12.03766

Тип		Номер товара
Вставная муфта, колено	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Вставная муфта, колено	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Сенсорный клапан	TV D9 4.3	10.01.12.02514



Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей 10.01.12.03766

Тип		Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.00228



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03766