

Art.-Nr.: 10.01.12.03776



VCBL-G-K1 120x50x30


Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Altura H para	30,00 mm
	Sistema de vacío de 1 circuito

La ventosa de bloque VCBL-G-K1 se suministra montada. El producto consiste en:

- Placa de ventosa con dimensiones 140x115 mm o 120x50 mm
- Cuerpo base de aluminio
- Placa de fricción inferior
- Racor instantáneo tipo STV

Repuestos disponibles: placa de ventosa, válvula palpadora, racor instantáneo acodado



Datos de diseño VCBL-G-K1 120x50x30

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	107,00 mm
Longitud L	120,00 mm
Anchura B1	133,00 mm
Anchura B	50,00 mm
Altura H2	14,00 mm
Altura H	30,00 mm
Diámetro interior d	6,00 mm



Ventosa de bloque

VCBL-G-K1 120x50x30



Art.-Nr.: 10.01.12.03776



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.03776



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.03776

Typ		Artikelnummer
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Válvula palpadora	TV D9 4.3	10.01.12.02514



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.12.03776

Typ		Artikelnummer
Placa de ventosa (superior)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
Placa de ventosa (inferior)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.00228



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03776