

Art.-Nr.: 10.01.12.03776



VCBL-G-K1 120x50x30


Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Hauteur H	30,00 mm
pour	Système de vide mono-circuit

Le bloc de bridage par le vide VCBL-G-K1 est livré monté. Le produit se compose de :

- Semelle avec dimensions 140x115 mm ou 120x50 mm
- Corps en aluminium
- Plaque de friction inférieure
- Raccord rapide Type STV

Pièces de rechange disponibles : semelle, palpeur mécanique, raccord rapide soudé

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	107,00 mm
Longueur L	120,00 mm
Largeur B1	133,00 mm
Largeur B	50,00 mm
Hauteur H2	14,00 mm
Hauteur H	30,00 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm

Données de construction VCBL-G-K1 120x50x30



Art.-Nr.: 10.01.12.03776

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.03776**Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.03776**

Typ		Artikelnummer
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Palpeur mécanique	TV D9 4.3	10.01.12.02514

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.12.03776**

Typ		Artikelnummer
Semelle (supérieure)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
Semelle (inférieure)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.00228

