


Art.-Nr.: 10.01.12.03876

**Технические данные**


Attribute	Value
Длина L	145.00 mm
Ширина B	130.00 mm
Высота H	26.00 mm
для	Системы для гладких столов
Рабочая высота H (АН)	100.00 mm

AP-G-145x130x26

Адаптерная плита AP-G поставляется в сборе. Комплект изделия:

- Главный корпус из алюминия
- Нижняя фрикционная пластина

Доступные аксессуары: Блочная присоска, вкручиваемый фитинг (штуцер), уплотнительный винт с буртом, вставной ниппель, муфта для сжатого воздуха

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Длина L	145.00 mm
Ширина B	130.00 mm
Высота H	26.00 mm

Конструктивные данные AP-G-145x130x26

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03876

Art.-Nr.: 10.01.12.03876

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.03876**Заказать аксессуары для данных 10.01.12.03876**

Тип		Номер товара
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176
Вставная муфта, колено	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
Вставная муфта, колено	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Вставная муфта, колено	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Вставная муфта, колено	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Вставная муфта, колено	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Уплотняющий винт с кольцом	VR5-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
Вставной ниппель	EINS-NIP G1/4-IG 7.2 MS	10.01.12.04712
Пневматическая муфта	DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2	10.01.12.04713

