


Art.-Nr.: 10.01.12.03876

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Longitud L	145,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H	26,00 mm
para	Sistemas para mesa lisa
Altura de trabajo H (AH)	100,00 mm

AP-G-145x130x26

La Adapter-Plate AP-G se suministra montada. El producto consiste en:

- Cuerpo base de aluminio
- Placa de fricción inferior

Accesorios disponibles: bloque de aspiración, racor instantáneo, tapón roscado con collarín, boquilla, acoplamiento de aire comprimido

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	145,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H	26,00 mm

Datos de diseño AP-G-145x130x26

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.03876

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03876

Art.-Nr.: 10.01.12.03876

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.03876**

Typ		Artikelnummer
Ventosa de bloque	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Ventosa de bloque	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Ventosa de bloque	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Ventosa de bloque	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Ventosa de bloque	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Ventosa de bloque	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Ventosa de bloque	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Ventosa de bloque	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Ventosa de bloque	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Ventosa de bloque	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Ventosa de bloque	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Ventosa de bloque	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Tornillo de cierre con reborde	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
Boquilla encajable	EINS-NIP G1/4-IG 7.2 MS	10.01.12.04712
Acoplamiento de aire comprimido	DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2	10.01.12.04713

