


Art.-Nr.: 10.01.12.03876

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Longueur L	145,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H	26,00 mm
pour	Systèmes pour tables lisses
Hauteur de travail H (AH)	100,00 mm

AP-G-145x130x26

La plaque d'adaptation AP-G est livrée montée. Le produit se compose de :

- Corps en aluminium
- Plaque de friction inférieure

Accessoires disponibles : bloc de bridage, raccord fileté rapide, vis de fermeture avec embase, nipple à emboîter, raccord à air comprimé

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	145,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H	26,00 mm

Données de construction AP-G-145x130x26

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03876

Art.-Nr.: 10.01.12.03876

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.03876

**Données de commande des accessoires 10.01.12.03876**

Typ		Artikelnummer
Bloc de bridage	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Bloc de bridage	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Bloc de bridage	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Bloc de bridage	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Bloc de bridage	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Bloc de bridage	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Bloc de bridage	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Bloc de bridage	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Bloc de bridage	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Bloc de bridage	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Bloc de bridage	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Bloc de bridage	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Vis de fermeture avec embase	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
Insert enfichable	EINS-NIP G1/4-IG 7.2 MS	10.01.12.04712
Raccord d'air comprimé	DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2	10.01.12.04713

