


Art.-Nr.: 10.01.12.03876

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Lunghezza L	145,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H	26,00 mm
per	Sistemi per piano liscio
Altezza di lavoro H (AH)	100,00 mm

AP-G-145x130x26

L'Adapter-Plate AP-G viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Corpo base in alluminio
- Piastra d'attrito inferiore

Accessori disponibili: blocco di aspirazione, raccordo a innesto, vite di chiusura con collare, nipplo a innesto, raccordo per aria compressa

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	145,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H	26,00 mm

Dati di costruzione AP-G-145x130x26



Art.-Nr.: 10.01.12.03876

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.12.03876](http://www.schmalz.com/10.01.12.03876)**Ordinare gli accessori dati 10.01.12.03876**

Typ		Artikelnummer
Blocco di aspirazione	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Blocco di aspirazione	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Blocco di aspirazione	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Blocco di aspirazione	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Blocco di aspirazione	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Blocco di aspirazione	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Blocco di aspirazione	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Blocco di aspirazione	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Blocco di aspirazione	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Blocco di aspirazione	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Blocco di aspirazione	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Blocco di aspirazione	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Vite di chiusura con collare	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
Nipplo di inserzione	EINS-NIP G1/4-IG 7.2 MS	10.01.12.04712
Giunto aria compressa	DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2	10.01.12.04713

