



Технические данные


Attribute	Value
Высота H	100.00 mm
Конструкция	PRO
Размеры (ДxШ)	160x115
Дно габаритной всасывающей пластины	160x115 mm

VCBL-K1-PRO 160x115x100

Блочная присоска VCBL-K1-PRO поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O – эластомерная часть, доступна в различных вариантах размеров и зон вакуумирования
- Пластиковый корпус
- Нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U – эластомерная часть

Доступные запасные части: вакуумная плита (верхняя), комплект сменных деталей, вакуумная плита (нижняя), уплотнительная рамка, фрикционная накладка, металлические полосы, направляющая планка для вакуумного блока
Доступные аксессуары: Вакуумная плита (верхняя) из губчатой резины



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	160.00 mm
Ширина B	115.00 mm
Высота H	100.00 mm

Конструктивные данные VCBL-K1-PRO 160x115x100



Art.-Nr.: 10.01.12.04069



Технические данные

Attribute	Value
Дно габаритной всасывающей пластины	160x115 mm



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04069Заказать аксессуары для данных **10.01.12.04069**

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 160x115x15 MOS TPE 10.01.12.04237

Данные для заказа запасных частей **10.01.12.04069**

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 160x115x16.5 TPE 10.01.12.04062
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K1 TPE 10.01.12.04401
Направляющая планка блочной присоски	VCFL 152x126x34.6 VCBL-K1 10.01.12.04058
Комплект запасных частей	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618

