

Art.-Nr.: 10.01.12.04076



Технические данные


Attribute	Value
Высота H	100.00 mm
Аранжировка	долгий путь
Конструкция	PRO
Размеры (ДхШ)	130x30
Дно габаритной всасывающей пластины	160x115 mm

VCBL-K1-PRO 130x30x100 L

Блочная присоска VCBL-K1-PRO поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O – эластомерная часть, доступна в различных вариантах размеров и зон вакуумирования
- Пластиковый корпус
- Нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U – эластомерная часть

Доступные запасные части: вакуумная плита (верхняя), комплект сменных деталей, вакуумная плита (нижняя), уплотнительная рамка, фрикционная накладка, металлические полосы, направляющая планка для вакуумного блока
Доступные аксессуары: Вакуумная плита (верхняя) из губчатой резины



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	160.00 mm
Длина L2	89.00 mm
Длина L	130.00 mm
Ширина B	30.00 mm
Высота H2	78.00 mm
Высота H	100.00 mm

Конструктивные данные VCBL-K1-PRO 130x30x100 L

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04076

Art.-Nr.: 10.01.12.04076



Технические данные

Attribute	Value
Дно габаритной всасывающей пластины	160x115 mm



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04076

Данные для заказа запасных частей **10.01.12.04076**

Тип		Номер товара
Комплект изнашиваемых деталей	VST VCSP 130x30	10.01.12.02348
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.04401
Направляющая планка блочной присоски	VCFL 152x126x34.6 VCBL-K1	10.01.12.04058
Комплект запасных частей	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

