

Блочная присоска

VCBL-K2-PRO 120x50x100 Q

Art.-Nr.: 10.01.12.04087



Технические данные

Attribute	Value
Высота H	100.00 mm
Аранжировка	Крест
Конструкция	PRO
Размеры (ДхШ)	120x50
Дно габаритной всасывающей пластины	160x115 mm


VCBL-K2-PRO 120x50x100 Q

Блочная присоска VCBL-K2-PRO поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O – эластомерная часть, доступна в различных вариантах размеров и поверхностей присасывания
- Пластиковый корпус
- Нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U – эластомерная часть

Доступные запасные части: резиновая накладка (верхняя), комплект сменных запчастей, резиновая накладка (нижняя), уплотнительная рамка, фрикционная пластина, комплект запчастей со стальными вставками, сенсорный клапан

Доступные аксессуары: Вакуумная плита (губчатая резина)



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	160.00 mm
Длина L2	129.00 mm
Длина L	120.00 mm
Ширина B	50.00 mm
Высота H2	78.00 mm
Высота H	100.00 mm

Конструктивные данные VCBL-K2-PRO 120x50x100 Q



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04087

1

Блочная присоска

VCBL-K2-PRO 120x50x100 Q



Art.-Nr.: 10.01.12.04087



Технические данные

Attribute	Value
Дно габаритной всасывающей пластины	160x115 mm



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04087



Данные для заказа запасных частей 10.01.12.04087

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя)	10.01.12.00012
Вакуумная накладка (нижняя)	10.01.12.04402
Направляющая планка блочной присоски	10.01.12.04059
Комплект изнашиваемых деталей	10.01.12.02149
Сенсорный клапан	10.01.12.02514



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04087

2