

Блочная присоска

VCBL-K2-PRO 125x75x100 L TV

Art.-Nr.: 10.01.12.04098



Технические данные

Attribute	Value
Высота H	100.00 mm
Аранжировка	долгий путь
Функция блочной присоски	сенсорный клапан
Конструкция	PRO
Размеры (ДхШ)	125x75
Дно габаритной всасывающей пластины	160x115 mm


VCBL-K2-PRO 125x75x100 L TV

Блочная присоска VCBL-K2-PRO поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O – эластомерная часть, доступна в различных вариантах размеров и поверхностей присасывания
- Пластиковый корпус
- Нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U – эластомерная часть

Доступные запасные части: резиновая накладка (верхняя), комплект сменных запчастей, резиновая накладка (нижняя), уплотнительная рамка, фрикционная пластина, комплект запчастей со стальными вставками, сенсорный клапан

Доступные аксессуары: Вакуумная плита (губчатая резина)



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	160.00 mm
Длина L2	84.00 mm
Длина L	125.00 mm
Ширина B	75.00 mm
Высота H2	78.00 mm
Высота H	100.00 mm
Функция блочной присоски	сенсорный клапан

Конструктивные данные VCBL-K2-PRO 125x75x100 L TV



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04098

1

Блочная присоска

VCBL-K2-PRO 125x75x100 L TV



Art.-Nr.: 10.01.12.04098



Технические данные

Attribute	Value
Дно габаритной всасывающей пластины	160x115 mm



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04098



Заказать аксессуары для данных 10.01.12.04098

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя) VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE	10.01.12.03511



Данные для заказа запасных частей 10.01.12.04098

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя) VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011
Вакуумная накладка (нижняя) VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.04402
Направляющая планка блочной присоски VCFL 152x126x26.5 VCBL-K2	10.01.12.04059
Комплект изнашиваемых деталей VST VCBL-K2	10.01.12.02149
Сенсорный клапан TV D9 4.3	10.01.12.02514



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04098

2