

VCBL-S6 145x145x50 TV+ME

I blocchi di aspirazione con una superficie di aspirazione di 145 x 145 mm sono forniti assemblati.

I blocchi di aspirazione stretti con superfici di aspirazione 125 x 75 mm, 120 x 50 mm e 130 x 30 mm sono composti da diverse parti:


- Alloggiamenti ventosa AP-S6 incl. bordi di tenuta in spugna e o-ring
- Ventosa incl. piastra di aspirazione, tastatore e tag NFC
- Alloggiamenti ventosa e ventosa sono disponibili separatamente

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione VCSP-O, bordi di tenuta in spugna VCDR, tastatore TV, ventosa VCBL-S6-CUP, alloggiamenti ventosa AP-S6

Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna, camma di commutazione per il rilevamento della posizione, magneti per il rilevamento della posizione

## Dati tecnici

| Attributo                                       | Valore                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza H                                       | 50,00 mm                                                                                 |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi + diaframma                                                           |
| Dimensione (LxI)                                | 145x145                                                                                  |
| Applicazioni                                    | Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori |



Dati di costruzione VCBL-S6 145x145x50 TV+ME

## Dati di costruzione

| Attributo    | Valore    |
|--------------|-----------|
| Lunghezza L2 | 104,00 mm |
| Lunghezza L  | 145,00 mm |
| Larghezza B  | 145,00 mm |
| Altezza H1   | 87,50 mm  |
| Altezza H    | 50,00 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.12.04460



## Dati tecnici

| Attributo    | Valore                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni | Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori |



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.12.04460](http://www.schmalz.com/10.01.12.04460)



## Ordinare gli accessori dati 10.01.12.04460

| Typ                                |                                | Artikelnummer  |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Piastra di aspirazione (superiore) | VCSP-O 145x145x17.9 ME-MOS TPE | 10.01.12.04818 |
| Camma di contatto                  | SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6    | 10.01.12.04741 |
| Accessori sistemi di bloccaggio    | ZUB VCBL-S6                    | 10.01.12.04841 |



## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04460

| Typ                                |                            | Artikelnummer  |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Piastra di aspirazione (superiore) | VCSP-O 145x145x16.5 ME TPE | 10.01.12.04445 |
| Bordi di tenuta (inferiore)        | VCDR 135x25.5x6 VCBL       | 10.01.12.04560 |
| Valvola ad impulsi                 | TV D9 4.3                  | 10.01.12.02514 |

