

Art.-Nr.: 10.01.12.04612



Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	100,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Regolazione dell'altezza senza utensili
Freccia elastica Z	10,00 mm
Campo di tenuta [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Griglia	30/40
Superficie di base	150 x 130 mm
Forma	VELOCE


VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Il bloccaggio meccanico VCMC-AP-QUICK viene fornito montato. Il prodotto è costituito da:

- Piatto di serraggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Bordi di tenuta e staffa di fissaggio

Parti di ricambio disponibili: piatto di serraggio, bordi di tenuta, staffa di fissaggio

Accessori disponibili: prolunga della gamma di serraggio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	148,50 mm
Larghezza B	133,50 mm
Altezza H1	232,70 mm
Altezza H2	30,00 mm
Altezza H	100,00 mm
Diametro esterno D1	56,0 mm
Griglia forata X1	66,5 mm
Griglia forata X2	44,0 mm

Dati di costruzione VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40



Dispositivo di bloccaggio meccanico

VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40



Art.-Nr.: 10.01.12.04612



Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di tenuta [mm]	10,0 ... 100,0 mm



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04612



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04612

Typ		Artikelnummer
Pressione del disco	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04612