

Art.-Nr.: 10.01.12.04612

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	100.00 mm
Ek fonksiyon vakum bloğu	Aletsiz yükseklik ayarı
Strok Z	10.00 mm
Sıkıştırma aralığı [mm]	10,0 ... 100,0 mm
İzgara	30/40
Temel alan	150 x 130 mm
Şekil	HIZLI


VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Mekanik kelepçe VCMC-R-QUICK monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Hızlı ayarlı sıkıştırma disk
- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- Sızdırmazlık çerçevesi ve montaj braketi

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma disk, sızdırmazlık çerçevesi, montaj braketi

Mevcut aksesuarlar: sıkma aralığı uzatması

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	148.50 mm
Genişlik B	133.50 mm
Yükseklik H1	232.70 mm
Yükseklik H2	30.00 mm
Yükseklik H	100.00 mm
Dış çap D1	56.0 mm
Delik aralığı X1	66.5 mm
Delik aralığı X2	44.0 mm

Tasarım verileri VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40



Art.-Nr.: 10.01.12.04612

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Sıkıştırma aralığı [mm]	10,0 ... 100,0 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04612**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.04612**

Typ	Artikelnummer
Clamping disc	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC 10.01.12.04239
Yedek parça seti	ERS VCBL-R Winkel 10.01.12.02691

