

Art.-Nr.: 10.01.12.04612

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	100,00 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide	Réglage de la hauteur sans outillage
Allongement Z	10,00 mm
Plage de serrage [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Grille	30/40
Surface de base	150 x 130 mm
Forme	RAPIDE


VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Le bloc de serrage VCMC-AP-QUICK est livré monté. Le produit consiste en :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps en aluminium
- Cadre d'étanchéité et équerre de fixation

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité, équerre de fixation

Accessoires disponibles : extension de la plage de bridage



Données de construction VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	148,50 mm
Largeur B	133,50 mm
Hauteur H1	232,70 mm
Hauteur H2	30,00 mm
Hauteur H	100,00 mm
Diamètre extérieur D1	56,0 mm
Espacement des trous X1	66,5 mm
Espacement des trous X2	44,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.04612



Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de serrage [mm]	10,0 ... 100,0 mm



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.04612



Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04612

Typ		Artikelnummer
Fixage du disque	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239
Jeu de pièces de rechange	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691

