

Art.-Nr.: 10.01.12.04613



## Технические данные

| Attribute                | Value                               |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Высота H                 | 100.00 mm                           |
| Функция блочной присоски | Регулируемая высота без инструмента |
| Ход Z                    | 10.00 mm                            |
| Размеры (ДxШ)            | 170x135                             |
| Диапазон фиксации [мм]   | 10,0 ... 100,0 мм                   |
| Форма                    | Быстрый                             |


VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100

Механический зажим VCMC-K2-QUICK поставляется в полностью собранном виде. Продукт состоит из:

- Зажимная плита с быстрой регулировкой
- Корпус основания изготовлен из алюминия
- Монтаж консоли

Запасные части: Зажимная плита

Доступные аксессуары: механическое зажимание, набор для переоборудования стола автоматического станка, удлинитель для диапазона фиксации



## Конструктивные данные

| Attribute           | Value     |
|---------------------|-----------|
| Длина L             | 170.00 mm |
| Ширина B            | 133.30 mm |
| Высота H1           | 233.50 mm |
| Высота H2           | 30.00 mm  |
| Высота H            | 100.00 mm |
| Наружный диаметр D1 | 56.0 mm   |
| Форма отверстия X1  | 66.5 mm   |
| Форма отверстия X2  | 44.0 mm   |

Конструктивные данные VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04613



## Технические данные

| Attribute              | Value             |
|------------------------|-------------------|
| Диапазон фиксации [мм] | 10,0 ... 100,0 мм |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.12.04613](http://www.schmalz.com/10.01.12.04613)

## Заказать аксессуары для данных 10.01.12.04613

| Тип                 |                               | Номер товара   |
|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Зажимное устройство | KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2 | 10.01.12.04255 |
| Clamping unit       | KLEM-EINH 69.5x35x12.5        | 10.01.12.04990 |
| Магнит              | ZUB VCMC-K2                   | 10.01.12.04611 |



## Данные для заказа запасных частей 10.01.12.04613

| Тип                        |                        | Номер товара   |
|----------------------------|------------------------|----------------|
| Зажимный диск              | SPAN-TELL 110 EXZ VCMC | 10.01.12.04239 |
| Уплотнительная рамка (низ) | VCDR 166x113x6.6 VCSP  | 10.01.12.02191 |



## Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей 10.01.12.04613

| Тип                        |                       | Номер товара   |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Уплотнительная рамка (низ) | VCDR 166x113x6.6 VCSP | 10.01.12.02191 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04613](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04613)