

Art.-Nr.: 10.01.12.04613



Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	100,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Regolazione dell'altezza senza utensili
Freccia elastica Z	10,00 mm
Dimensione (lxl)	170x135
Campo di tenuta [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Forma	VELOCE


VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100

Il bloccaggio meccanico VCMC-K2-QUICK viene fornito montato. Il prodotto è costituito da:

- Piatto di bloccaggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Montaggio dello profilo

Parti di ricambio disponibili: piatto di bloccaggio

Accessori disponibili: fissaggio meccanico, set di conversione per tavolo macchina automatico, prolunga della gamma di bloccaggio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	170,00 mm
Larghezza B	133,30 mm
Altezza H1	233,50 mm
Altezza H2	30,00 mm
Altezza H	100,00 mm
Diametro esterno D1	56,0 mm
Griglia forata X1	66,5 mm
Griglia forata X2	44,0 mm

Dati di costruzione VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04613

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Campo di tenuta [mm]	10,0 ... 100,0 mm

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04613

**Ordinare gli accessori dati 10.01.12.04613**

Typ		Artikelnummer
Unità di fissaggio	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2	10.01.12.04255
Unità di fissaggio	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990
Accessori sistemi di bloccaggio	ZUB VCMC-K2	10.01.12.04611

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04613**

Typ		Artikelnummer
Pressione del disco	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.04613**

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191

