

Art.-Nr.: 10.01.12.04613

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	100,00 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide	Réglage de la hauteur sans outillage
Allongement Z	10,00 mm
Dimension (Lxl)	170x135
Plage de serrage [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Forme	RAPIDE


VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100

Le bloc de serrage VCMC-K2-QUICK est livré complètement monté. Le produit consiste en :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps en aluminium
- Montage du profil

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage

Accessoires disponibles : maintien mécanique, kit de conversion pour table de machine automatique, extension de la plage de bridage

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	170,00 mm
Largeur B	133,30 mm
Hauteur H1	233,50 mm
Hauteur H2	30,00 mm
Hauteur H	100,00 mm
Diamètre extérieur D1	56,0 mm
Espacement des trous X1	66,5 mm
Espacement des trous X2	44,0 mm

Données de construction VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04613

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Plage de serrage [mm]	10,0 ... 100,0 mm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.04613

**Données de commande des accessoires 10.01.12.04613**

Typ		Artikelnummer
Unité de bridage	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2	10.01.12.04255
Unité de bridage	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990
Accessoires-système de bridage	ZUB VCMC-K2	10.01.12.04611

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04613**

Typ		Artikelnummer
Fixage du disque	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239
Cadre d'étanchéité (inférieure)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.12.04613**

Typ		Artikelnummer
Cadre d'étanchéité (inférieure)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04613