

Art.-Nr.: 10.01.12.04614



Технические данные

Attribute	Value
Высота H	100.00 mm
Функция блочной присоски	Регулируемая высота без инструмента
Ход Z	10.00 mm
Размеры (ДxШ)	170x135
Диапазон фиксации [мм]	10,0 ... 100,0 мм
Форма	Быстрый


VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100

Механический натяжитель VCMC-K1-QUICK поставляется в полностью собранном виде. Продукт состоит из

- Зажимная плита с быстрой регулировкой
- Корпус основания изготовлен из алюминия
- Монтаж на консоли с механическим зажимом

Доступные запасные части: Зажимная плита, уплотнительная рамка, зажимное устройство

Доступные аксессуары: удлинитель для диапазона фиксации, зажимное устройство



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	170.00 mm
Ширина B	133.30 mm
Высота H1	233.50 mm
Высота H2	30.00 mm
Высота H	100.00 mm
Наружный диаметр D1	56.0 mm
Форма отверстия X1	66.5 mm
Форма отверстия X2	44.0 mm

Конструктивные данные VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04614



Технические данные

Attribute	Value
Диапазон фиксации [мм]	10,0 ... 100,0 мм



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04614Заказать аксессуары для данных **10.01.12.04614**

Тип		Номер товара
Магнит	ZUB VCMC	10.01.12.04008
Clamping unit	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990

Данные для заказа запасных частей **10.01.12.04614**

Тип		Номер товара
Зажимное устройство	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Зажимный диск	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239

Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей **10.01.12.04614**

Тип		Номер товара
Уплотнительная рамка (низ)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191

