

Art.-Nr.: 10.01.12.04614



Datos técnicos

Atributo	Valor
Altura H	100,00 mm
Función adicional ventosa de bloque	Ajuste de altura sin herramientas
Recorrido Z	10,00 mm
Dimensión (LxAn)	170x135
Margen de fijación [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Forma	RÁPIDO


VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100

La fijación mecánica VCMC-K1-QUICK se suministra completamente montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Montaje en la consola con fijación mecánica

Repuestos disponibles: plato de fijación, marco obturador, unidad de sujeción

Accesorios disponibles: prolongacione del rango de sujeción, unidad de sujeción



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	170,00 mm
Anchura B	133,30 mm
Altura H1	233,50 mm
Altura H2	30,00 mm
Altura H	100,00 mm
Diámetro exterior D1	56,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	66,5 mm
Cuadrícula de orificios X2	44,0 mm

Datos de diseño VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04614

Art.-Nr.: 10.01.12.04614

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Margen de fijación [mm]	10,0 ... 100,0 mm

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.04614

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.04614**

Typ		Artikelnummer
Accesorios-sistemas de fijación	ZUB VCMC	10.01.12.04008
Unidad de sujeción	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.04614**

Typ		Artikelnummer
Unidad de sujeción	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Disco de fijación	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.12.04614**

Typ		Artikelnummer
Marco obturador (inferior)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04614